

Fissaggio su profilo DAMH-L8-40-PL-1

Codice prodotto: 8069016

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | 40 |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 166 g |
| Tipo di montaggio | Montaggio diretto tramite foro passante |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) Senza rame |
| Materiale del fissaggio | Lega di alluminio forgiato anodizzato |
| Materiale manicotto | Acciaio inossidabile ad alta lega |
| Materiale dado | Acciaio zincato |
| Materiale viti | Acciaio galvanizzato |