

Unità di gestione e visualizzazione CDSB-A1

Codice prodotto: 8070984

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza max. cavo	3 m
Memoria utente	3 GB
Display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touch Screen
Dimensione display	1,77"
Intervallo di tensione d'esercizio DC	4.5 V...5.5 V
Risoluzione display	128x160 pixel
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM
Marchio KC	KC-EMV
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	Max. 95% a 60°C Non condensante
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	36.6 g
Interfaccia USB, tecnologia di collegamento	USB 2.0 tipo B mini
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA6
Area di applicazione	Solo con CMMT, CPX-E-CEC
Dimensioni (P x L x H)	50 x 45 x 19,6 mm