Piastra di collegamento
VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Codice prodotto: 8072668

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio	0 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP54 IP65
Nota sul grado di protezione	IP54 per protezione di sfiato con labirinto (es. VABD-D3-L) IP65 per protezione dallo sfiato con anello di tenuta (es. VABD-D3-SN)
Peso prodotto	362 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e vite
Attacco dell'aria pilotaggio 12	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Alluminio rivestito con ematal
Materiale guarnizioni	NBR