

# Unità di aspirazione OGVM-80-G-N-G14F

Codice prodotto: 8073833

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Compensatore di altezza per ventosa      | 12.8 mm                                            |
| Raggio min. del pezzo                    | 45 mm                                              |
| Dimensione nominale                      | 7 mm                                               |
| Diametro ventosa                         | 80 mm                                              |
| Volume ventosa                           | 48 cm <sup>3</sup>                                 |
| Posizione del collegamento               | In alto                                            |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                          |
| Forma ventosa                            | Rotondo, a forma di campana                        |
| Pressione d'esercizio                    | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi             |
| Pressione di lavoro                      | -0.95 bar...0 bar                                  |
| Pressione d'esercizio nominale           | -60 kPa                                            |
| Pressione di lavoro nominale             | -0.6 bar                                           |
| Fluido di lavoro                         | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione          |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-A1-L                                     |
| Temperatura ambiente                     | -20 °C...80 °C                                     |
| Forza di tenuta alla pressione nominale  | 220 N                                              |
| Forza laterale alla pressione nominale   | 241 N                                              |
| Peso prodotto                            | 51 g                                               |
| Tipo di montaggio                        | Tramite attacco per il vuoto                       |
| Attacco vuoto                            | Filetto femmina G1/4                               |
| Colore                                   | Nero                                               |
| Durezza Shore                            | 60 +/- 5                                           |
| Materiale del perno a vite               | Lega di alluminio battuto                          |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)          |
| Materiale ventosa                        | NBR                                                |