

Unità di aspirazione OGVM-40X85-SV-N-G14F

Codice prodotto: 8073855

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per ventosa	4 mm
Raggio min. del pezzo	50 mm
Dimensione nominale	6 mm
Dimensione ventosa	40x85 mm
Volume ventosa	13 cm ³
Posizione del collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Opzionale
Forma ventosa	Ovale, piatto
Pressione d'esercizio	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-60 kPa
Pressione di lavoro nominale	-0.6 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza di tenuta alla pressione nominale	150 N
Forza laterale verticale alla pressione nominale di esercizio	92 N
Peso prodotto	38 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	Filetto femmina G1/4
Colore	Nero
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale del perno a vite	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	NBR