

Guarnizione cavo NEAU-KD-P4-A1-P5

Codice prodotto: 8079860

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso prodotto	4 g
Dimensioni del pacchetto	5
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	TPE-V
Prova tenuta al fuoco	UL94 V-0
Design attacco 1	Pg 13,5
Attacco 2, progettazione	Diametro del cavo 6,5 ... 9,5 mm
Colore	Nero