


Portale tridimensionale YXMR-2

Codice prodotto: 8082256

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Superfici di montaggio piane rich.	0.1 mm/m
Posizione di montaggio	Orizzontale
Design	Struttura a portale 3D Con gruppi preassemblati attuatori elettrici e pneumatici
Ciclo di lavoro	100%
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90%
Temperatura ambiente	10 °C...45 °C
Intervallo di manutenzione	2500 km
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di adattamento	Alluminio anodizzato
Materiale squadretta di fissaggio	Alluminio anodizzato Acciaio galvanizzato
Materiale della catenaria	Rinforzato con PA