


Blocchetto di collegamento VABM-P6-15MB-G18-M5-8

Codice prodotto: 8083548

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	15 mm
Design	Direzione di attacco verso il basso
Numero max di posti valvola	8
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola	0.6 Nm
Peso prodotto	280 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	M5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto