

Attuatore a pistone DFPK-46-17-S-V4

Codice prodotto: 8083961

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione dell'attuatore valvola	46
Corsa	17 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Tramite indicatore meccanico
Funzione di controllo	Aperto tramite forza della molla, N/A
Pressione d'esercizio	0.5 MPa...1 MPa 72.5 psi...145 psi
Pressione di lavoro	5 bar...10 bar
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX) secondo le istruzioni EX UK
Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Categoria ATEX gas	II 2G
Categoria ATEX polvere	II 2D
Tipo di protezione antideflagrante per gas	Ex h IIC T6...T4 Gb
Tipo di protezione antideflagrante per polvere	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Temperatura ambiente di esplosione	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Grado di protezione	IP65 IP67 IP69K
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	1243 g
Attacco pneumatico	Filetto femmina G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Fusione di acciaio inossidabile

Caratteristica	Valore
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale corpo	Fusione di acciaio inossidabile
Codice corpo	1.4408
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega