

Kit copertura VAVC-F12-SCC-32-TP

Codice prodotto: 8084034

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale DN	32
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Fluido	Vapore Olio idraulico a base di olio minerale Gas inerti Olio minerale Acqua Aria compressa filtrata, grado di filtrazione 200 µm Fluidi neutri
Nota sul fluido	I fluidi gassosi sono consentiti solo con afflusso tramite una sede valvola.
Temperatura del fluido	-30 °C...200 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	424 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale guarnizione mandrino	PTFE
Materiale guarnizione della sede	PTFE, modificato