

**Kit di montaggio**  
**DARQ-K-Z-F07S17-F07S14-R13**

Codice prodotto: 8085024

**FESTO**



**Foglio dati**

| Caratteristica                           | Valore  |
|--|---|
| Basato su standard                       | EN 15081<br>ISO 5211  |
| Dimensioni del pacchetto                 | 1   |
| Design                                   | Incasso doppio piatto e maschio quadrato<br>Kit di assemblaggio |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                       |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364 zona III  |
| Peso prodotto                            | 945 g   |
| Collegamento 1, funzione                 | Uscita attuatore  |
| Design attacco 1                         | SW17<br>Schema di foratura 07                                   |
| Collegamento 2, funzione                 | Riduzione uscita  |
| Attacco 2, progettazione                 | SW14<br>Schema di foratura 07                                   |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                       |
| Materiale giunto                         | Acciaio inossidabile ad alta lega                               |
| Materiale ponticello di montaggio        | Acciaio   |
| Materiale disco                          | Acciaio inossidabile ad alta lega                               |
| Materiale viti                           | Acciaio inossidabile ad alta lega                               |