

Regolatore di pressione VRPA-C-Q4-E

Codice prodotto: 8086000

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Funzione del controllore | Costante di pressione in uscita Con scarico secondario Con funzione di ritorno |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | QS-4 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | QS-4 |
| Tipo di montaggio | Con foro passante |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 80 l/min |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Materiale corpo | PBT |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Tipo di azionamento | Manuale |
| Componente di regolazione | Manopola con nottolino d'arresto |
| Intervallo di regolazione di pressione MPa | 0.1 MPa...0.8 MPa |
| Intervallo di regolazione di pressione | 1 bar...8 bar |
| Intervallo regolazione della pressione psi | 14.5 psi...116 psi |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe camera bianca | Classe 4 secondo ISO 14644-1 |
| Peso prodotto | 19 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale delle guarnizioni statiche | NBR |