

# Regolatore di pressione VRPA-C-Q8-E

Codice prodotto: 8086002

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione del controllore                                 | Costante di pressione in uscita<br>Con scarico secondario<br>Con funzione di ritorno                       |
| Collegamento pneumatico, porta 1                         | QS-8                                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 2                         | QS-8                                                                                                       |
| Tipo di montaggio                                        | Con foro passante                                                                                          |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 130 l/min                                                                                                  |
| Temperatura ambiente                                     | 0 °C...60 °C                                                                                               |
| Materiale corpo                                          | PBT                                                                                                        |
| Fluido di lavoro                                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Posizione di montaggio                                   | Opzionale                                                                                                  |
| Tipo di azionamento                                      | Manuale                                                                                                    |
| Componente di regolazione                                | Manopola con nottolino d'arresto                                                                           |
| Intervallo di regolazione di pressione MPa               | 0.1 MPa...0.8 MPa                                                                                          |
| Intervallo di regolazione di pressione                   | 1 bar...8 bar                                                                                              |
| Intervallo regolazione della pressione psi               | 14.5 psi...116 psi                                                                                         |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo              | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B2-L                                                                                             |
| Classe camera bianca                                     | Classe 4 secondo ISO 14644-1                                                                               |
| Peso prodotto                                            | 33 g                                                                                                       |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale delle guarnizioni statiche                     | NBR                                                                                                        |