

Kit di bilanciamento YHBP-

Codice prodotto: 8087218

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo corsa	100 mm...1990 mm
Diametro cilindro	50 mm...200 mm
Cinematica supportata	Colonna di sollevamento Cinematica parallela
Protezione da inversione di polarità	Per tensione d'esercizio
Pressione d'esercizio	0.4 MPa...0.8 MPa
Pressione di lavoro	4 bar...8 bar
Velocità di corsa max.	1 m/s
Intervallo di tensione d'esercizio DC	21.6 V...26.4 V
Ciclo di lavoro	100%
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Ondulazione residua	5 %
Assorbimento di corrente con uscite senza carico	2 A
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Grado di protezione	IP65
Nota sul grado di protezione	IP20 per dispositivo di commutazione di sicurezza PNOZ IP20 per sistema di comando CMCB-...-C IP20 per controllore CECC-D IP54 per sistema di comando CMCB-...-CC Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Carico	25 kg...999 kg
Rapporto di trasmissione della cinematica	1:5 per colonne di sollevamento 1:1 - 1:5 per sistema a cinematica parallela
Peso prodotto	4.8 kg...60.5 kg
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)