

Blocco di collegamento VABS-P4-20S-G38

Codice prodotto: 8087328

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	25 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Direzione di attacco sul lato
Numero max di posti valvola	1
Pressione di lavoro	0 bar...7 bar
Fluido di lavoro	Gas inerti Aria
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile Dimensioni massime delle particelle 10 µm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...80 °C
Temperatura del fluido	5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso prodotto	97 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Lega di alluminio forgiato anodizzato