

Piastra di alimentazione VABF-S6-1-P1A7-G12-CB

Codice prodotto: 8092506

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	38 mm
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	611 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Alluminio pressofuso
Materiale piastra	Alluminio pressofuso