

Indicatore di posizione SAMH-F12-MK

Codice prodotto: 8092711

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	senza sensori
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Istruzioni per l'uso	La certificazione SIL per l'intero prodotto non è valida se utilizzata con la valvola a sede inclinata VZXA.
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	118 g
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale corpo	Alluminio Rinforzato con PA
Grado di protezione	IP65 IP67
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III