

Kit parallelo EAMM-U-30-V20-28AA-44

Codice prodotto: 8093176

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	30
Distanza dal centro al centro	44 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Rapporto del riduttore	1:1
Velocità di rotazione max.	3000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento di inerzia di massa	2.11 kgmm ²
Coppia di attrito indipendente dal carico	0.015 Nm
Coppia trasmissibile	0.05 Nm
Peso prodotto	94 g
Codice interfaccia, attuatore	V20
Codice interfaccia, ingresso motore	28AA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)