

Scheda di memoria CAMC-M-MS-G32-G2

Codice prodotto: 8094425

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -25 °C...85 °C |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Capacità di memoria | 32 GB |
| Istruzioni per l'uso | Il dispositivo è stato sviluppato, progettato e costruito esclusivamente per uso industriale e commerciale. Il dispositivo non è stato autorizzato per uso privato. |
| Progettazione | microSDHC |
| Design | MLC |
| Classe di velocità | Classe 10 |
| Velocità di lettura max. | 70 MB/s |
| Velocità massima di scrittura | 50 MB/s |
| Numero di cicli di scrittura/cancellazione | 96 TBW |