

Kit parallelo EAMM-U-45-V32-42AB-63

Codice prodotto: 8095613

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	45
Distanza dal centro al centro	63 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Rapporto del riduttore	1:1
Velocità di rotazione max.	3600 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento di inerzia di massa	4.35 kgmm ²
Coppia di attrito indipendente dal carico	0.05 Nm
Coppia trasmissibile	1 Nm
Peso prodotto	242 g
Codice interfaccia, attuatore	V32
Codice interfaccia, ingresso motore	42AB
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)