


Kit assiale EAMM-A-T46-80PB

Codice prodotto: 8096175

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	68.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	8000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	7.65 kgmm ²
Coppia trasmissibile	10 Nm
Peso prodotto	923 g
Codice interfaccia, attuatore	T46
Codice interfaccia, ingresso motore	80PB 80R
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)