

Tappo di presa stampato DHAS-GA-B22-S

Codice prodotto: 8097634

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Versione tappo di presa stampato	Standard
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Controllare la resistenza dei materiali che entrano in contatto con i fluidi
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-40 °C...180 °C
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	189 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	158 N
Peso prodotto	18 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della calotta	VMQ (silicone)