

# Kit parallelo EAMM-U-87-T46-85AA-114

Codice prodotto: 8097655

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                            | Valore                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                                | 87                                        |
| Distanza dal centro al centro             | 114 mm                                    |
| Posizione di montaggio                    | Opzionale                                 |
| Rapporto del riduttore                    | 1:1                                       |
| Velocità di rotazione max.                | 3000 1/min                                |
| Conformità PWIS                           | VDMA24364 zona III                        |
| Temperatura di stoccaggio                 | -20 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria                | 0 - 95%                                   |
| Grado di protezione                       | IP40                                      |
| Temperatura ambiente                      | 0 °C...50 °C                              |
| Momento di inerzia di massa               | 41.2 kgmm <sup>2</sup>                    |
| Coppia di attrito indipendente dal carico | 0.22 Nm                                   |
| Coppia trasmissibile                      | 3 Nm                                      |
| Peso prodotto                             | 986 g                                     |
| Codice interfaccia, attuatore             | T46                                       |
| Codice interfaccia, ingresso motore       | 85AA                                      |
| Nota sui materiali                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |