

Unità di manutenzione MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Codice prodotto: 8098367

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	6
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale)	Con manometro
Pressione d'esercizio	0.1 MPa...1 MPa 14.5 psi...145 psi
Pressione di lavoro	1 bar...10 bar
Portata nominale standard, scarico 6->0 bar	3600 l/min
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	5300 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Non esiste alcuna compatibilità con l'olio di estere
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-5 °C...50 °C
Temperatura del fluido	5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso prodotto	1250 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea Tramite squadretta di fissaggio Con accessori Una delle due:
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)