

Sottobase accoppiabile CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Codice prodotto: 8098391

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Raccordo angolare
Peso prodotto	266 g
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Approvazione	UL - Riconosciuto (OL)
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Collegamento elettrico	A 5 poli Connettore femmina Codifica L M12x1
Alimentazione di tensione max.	16 A
Tensione di alimentazione	Inoltro del sistema