


# Sottobase accoppiabile CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL

Codice prodotto: 8098392

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio                        | Raccordo angolare                                     |
| Peso prodotto                            | 266 g                                                 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione               |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                                        |
| Approvazione                             | UL - Riconosciuto (OL)                                |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)             |
| Materiale corpo                          | Alluminio pressofuso                                  |
| Collegamento elettrico                   | A 5 poli<br>Codifica L<br>M12x1<br>Connettori maschio |
| Alimentazione di tensione max.           | 16 A                                                  |
| Tensione di alimentazione                | Alimentazione di tensione dell'impianto               |