


Piastra di montaggio VABS-B14-90-FF14

Codice prodotto: 8098888

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Attacchi ruotati 90°
Pressione di lavoro	1.5 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Temperatura del fluido	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso prodotto	255.5 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 2	Flangia 1/4 con interfaccia pneumatica NAMUR
Collegamento pneumatico, porta 4	Flangia 1/4 con interfaccia pneumatica NAMUR
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Lega di alluminio battuto