

# Piastra di scarico VABF-B14-M3-G14

Codice prodotto: 8099350

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione di lavoro	1.5 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...80 °C
Temperatura del fluido	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso prodotto	280.5 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Flangia 1/4 con interfaccia pneumatica NAMUR
Collegamento pneumatico, porta 4	Flangia 1/4 con interfaccia pneumatica NAMUR G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo regolatore	Lega di alluminio