

Kit ago dosatore VAVN-N-A1.6-03-60-V-V1-P10

Codice prodotto: 8104297

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	10
Diametro esterno, spillo di dosaggio	1.6 mm
Lunghezza dello spillo dosatore	60 mm
Larghezza nominale dello spillo dosatore	0.3 mm
Design del dosatore	con rastremazione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Attacco fluido	Attacco terminale
Fluido	Fluido liquido Fluidi gassosi
Nota sul fluido	Controllare la resistenza dei materiali che entrano in contatto con i fluidi Dimensioni massime del particolato 5 µm
Pressione d'esercizio	0 MPa...0.4 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...4 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	1.32 l/min
Informazioni sulla portata nominale standard	Con una caduta di pressione di 1 -> 0 bar (fluidi gassosi)
Portata Kv	0.003 m³/h
Nota sulla portata Kv	Per il fluido acqua
Temperatura del fluido	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	8.1 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dello ugello dosatore	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero materiale spillo dosatore	1.4404
Materiale in contatto con il fluido	Acciaio inossidabile ad alta lega