



Morsettiera NECC-L8G5-C1

Codice prodotto: 8106756

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Uscita del cavo	Diritto
Peso prodotto	3.8 g
Dimensioni del pacchetto	1
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore	Schema di collegamento L8
Collegamento elettrico 1, numero di poli	5
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Ad innesto
Collegamento elettrico 2, del connettore	Morsetto elastico di trazione
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...300 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	8 A
Immunità alle sovratensioni	1.6 kV
Schermatura	no
Sezione nominale del conduttore	AWG28 - 16
Grado di protezione	IP20
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-40 °C...115 °C
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero