


## Kit assiale EAMM-A-L38-60AA

Codice prodotto: 8107702

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                      | Valore                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Posizione di montaggio              | Opzionale                                 |
| Conformità PWIS                     | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura di stoccaggio           | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria          | 0 - 95%                                   |
| Grado di protezione                 | IP40                                      |
| Temperatura ambiente                | -10 °C...60 °C                            |
| Coppia trasmissibile                | 8 Nm                                      |
| Peso prodotto                       | 231 g                                     |
| Codice interfaccia, attuatore       | L38                                       |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 60AA                                      |
| Nota sui materiali                  | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |