



# Piastra di isolamento verticale VMPA14-HS

Codice prodotto: 8110429

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	10 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Connessione pneumatica verticale	Intercettazione per 1
Pressione di lavoro	3 bar...8 bar
Portata nominale standard di ventilazione	103 l/min
Portata nominale standard dello scarico	213 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	240 g
Fissaggio con montaggio verticale	Su sottobase accoppiabile Su sottobase singola
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Rinforzato con PA