



Piastra di alimentazione verticale VMPA14-VSP-QS1/4

Codice prodotto: 8110626

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	14 mm
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressione pilotaggio	3 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	35 g
Collegamento pneumatico, porta 1	QS-1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di alimentazione	Rinforzato con PA