

Modulo elettronico VMPA-MPM-EMM-P5

Codice prodotto: 8111881

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	1
Numero massimo di bobine valvola	1
Protezione da inversione di polarità	sì
Funzioni aggiuntive	per valvola di inserimento progressivo
Tensione d'esercizio DC, tensione di carico	21.6 V...26.4 V
Corrente nominale di assorbimento per elettrovalvola	60 mA fino a 30 ms
Corrente nominale con riduzione di corrente	22 mA dopo 30 ms
Canale di isolamento - bus interno	no
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione (se installata)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	20 g
Controllo elettrico	Connettore multipolare
Materiale corpo	POM
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)