

## Raccordo a innesto a Y NPQE-Y-R18-Q6-P10

Codice prodotto: 8113080

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Standard                                       |
| Dimensione nominale                                              | 4.6 mm                                         |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                             | Rivestimento                                   |
| Posizione di montaggio                                           | Opzionale                                      |
| Progettazione                                                    | Forma a Y                                      |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 10                                             |
| Design                                                           | Principio push-pull                            |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-13.775 psi...116 psi  |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...8 bar                              |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364 zona III                             |
| Classe camera bianca                                             | Classe 4 secondo ISO 14644-1                   |
| Temperatura ambiente                                             | -5 °C...60 °C                                  |
| Peso prodotto                                                    | 14.75 g                                        |
| Tipo di montaggio                                                | Esagono esterno, dimensione 12 mm              |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Filetto maschio R1/8                           |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno della tubazione di 6 mm   |
| Colore dell'anello di rilascio                                   | Blu                                            |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale corpo                                                  | Ottone, nichelato<br>PBT                       |
| Materiale guarnizione filetto                                    | PTFE                                           |
| Materiale anello di smontaggio                                   | POM                                            |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR                                            |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile                           |