

Graffa di bloccaggio NPAP-QE-S-Q4-P10

Codice prodotto: 8113228

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	10
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -13.775 psi...116 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso prodotto	0.06 g
Attacco pneumatico	Per tubo diametro esterno 4 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)