

# Bobina magnetica VACC-S18-120-K4-7-NM4ME

Codice prodotto: 8118175

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo di azionamento                                            | Elettrico                                             |
| Posizione di montaggio                                         | Opzionale                                             |
| Indicazione della posizione di commutazione                    | no                                                    |
| Ciclo di lavoro                                                | 100%                                                  |
| Classe isolante elettrico                                      | H                                                     |
| Caratteristiche dati bobina                                    | 48 V DC: 12,0 W                                       |
| Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione          | -15%/+10%                                             |
| Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)                            |
| Protezione antideflagrante                                     | Zona 1 (BR)<br>Zona 21 (BR)                           |
| Autorità che rilascia il certificato                           | INMETRO DNV 19.0135X                                  |
| Tipo di protezione antideflagrante per gas                     | Ex eb mb IIC T4 Gb                                    |
| Tipo di protezione antideflagrante per polvere                 | Ex tb IIIC T120°C Db                                  |
| Temperatura ambiente di esplosione                             | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                        |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364 zona III                                    |
| Grado di protezione                                            | IP66                                                  |
| Peso prodotto                                                  | 580 g                                                 |
| Collegamento elettrico                                         | Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5 |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)             |