Bobina magnetica
VACC-S18-35-K4-1U-NM4ME

Codice prodotto: 8118182

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Opzionale
Indicazione della posizione di commutazione	no
Ciclo di lavoro	100%
Classe isolante elettrico	H
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, potenza 3,5 VA
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	-15%/+10%
Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Protezione antideflagrante	Zona 1 (BR) Zona 21 (BR)
Autorità che rilascia il certificato	INMETRO DNV 19.0135X
Tipo di protezione antideflagrante per gas	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Tipo di protezione antideflagrante per polvere	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Temperatura ambiente di esplosione	T5, T95°C: -25°C <= Ta <= +60°C T6, T80°C: -25°C <= Ta <= +50°C
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP66
Peso prodotto	580 g
Collegamento elettrico	Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)