

# Griffa di presa DHAS-GG-B18-16-A1

Codice prodotto: 8119108

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	16 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Progettazione	Per piastre a micropozzetti
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con livello di gravità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 100%
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso prodotto	24.4 g
Tipo di montaggio	Con filetto femmina M3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dita di presa	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale perno di adattamento cilindrico	Acciaio per molle