


modulo di manipolazione EHMZ-EGSC-60-BS-KF-

Codice prodotto: 8122332

FESTO



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------------|---|
| Corsa di lavoro | 50 ... 150 mm |
| Diametro vite senza fine | 10 mm |
| Passo vite senza fine | 10 mm/U |
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Costruzione | Modulo lineare elettro-meccanico Con vite senza fine |
| Rilevamento posizione | Per sensore di finecorsa |
| Accelerazione max. | 15 m/s ² |
| Velocità max. | 0,6 m/s |
| Precisione di ripetizione | ±0,015 mm |
| Durata dell'inserimento | 100 % |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 90 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | 5 ... 45 °C |
| Forza di spinta F _x max. | 250 N |
| Costante di avanzamento | 16 mm/U |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |