

Blocco batteria-SET VABS-C12-6-S-B4

FESTO

Codice prodotto: 8122791



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	6 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Direzione di attacco sul lato
Numero max di posti valvola	1
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...0.7 MPa
Pressione di lavoro	-1 bar...7 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Dimensioni massime del particolato 5 µm
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso prodotto	1.1 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 2	Per tubo con diametro interno di 2,5 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	PBT