

## Blocco di collegamento VABS-C12-6-B-M3

Codice prodotto: 8122793

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Larghezza                                   | 20 mm                                          |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale                                      |
| Design                                      | Direzione di attacco verso il basso            |
| Numero max di posti valvola                 | 1                                              |
| Pressione d'esercizio                       | -0.1 MPa...0.7 MPa                             |
| Pressione di lavoro                         | -1 bar...7 bar                                 |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Dimensioni massime del particolato 5 µm        |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364 zona III                             |
| Temperatura ambiente                        | 5 °C...50 °C                                   |
| Peso prodotto                               | 13.5 g                                         |
| Tipo di montaggio                           | Con foro passante                              |
| Collegamento pneumatico, porta 1            | M5                                             |
| Collegamento pneumatico, porta 2            | M3                                             |
| Collegamento pneumatico, porta 3            | M5                                             |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale blocco di collegamento            | Lega di alluminio battuto                      |