

Blocco di collegamento VABM-C12-6M-M5-M3-10

Codice prodotto: 8122794

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Direzione di attacco verso il basso
Numero max di posti valvola	10
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...0.7 MPa
Pressione di lavoro	-1 bar...7 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Dimensioni massime del particolato 5 µm
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso prodotto	49.5 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	M5
Collegamento pneumatico, porta 2	M3
Collegamento pneumatico, porta 3	M5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto