

Cavo di collegamento NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Codice prodotto: 8122832

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero massimo di bobine valvola	1
Designazione cavo	Senza porta targhetta di identificazione
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	2 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo Uscita di commutazione
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Cavo con connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, connettore	Schema di connessione HP
Collegamento elettrico 1, numero di poli	2
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	2
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Push-pull con interblocco contro la trazione accidentale
Collegamento elettrico 2, funzione	Alimentazione di tensione Lato comando
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	2 fili singoli
Collegamento elettrico 2, del connettore	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	2
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	2
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...24 V
Schermatura	no
Nota sull'esercizio	Far funzionare solo con riduzione di potenza esterna
Lunghezza del cavo	0.3 m
Caratteristiche cavo	Per applicazioni statiche
Raggio di curvatura del cavo posa fissa	11 mm
Diametro cavo	0.96 mm
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione

Caratteristica	Valore
Materiale corpo	PEEK
Colore corpo	grigio
Materiale della guaina isolante	PVC