


Valvola
VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN
Codice prodotto: 8122932

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	601 l/min
Pressione d'esercizio	0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Grado di protezione	IP65
Autorità che rilascia il certificato	TÜV 968/V 1251.00/24
Funzione di sicurezza	Scarico sicuro
Safety Integrity Level (SIL)	Modalità a elevata richiesta conforme SIL 3 Modalità a bassa richiesta conforme SIL 3
Nota sulla pressione operativa	0 - 0,8 MPa con servopilotaggio est.
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)