


Kit di adattatori DADG-AK-F9-1

Codice prodotto: 8125947

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	1
Basato su standard	VDI/VDE 3847-2
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Pressione d'esercizio nominale	0.6 MPa 87 psi
Pressione di lavoro nominale	6 bar
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Punto di rugiada di almeno 10 °C inferiore alla temperatura ambiente e del fluido Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso prodotto	187 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale adattatore	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale piastra di adattamento	Lega di alluminio battuto anodizzato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega