

# Supporto CAFM-D4-W

Codice prodotto: 8127358

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	216 mm
Altezza	97 mm
Lunghezza	345 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso prodotto	749 g
Tipo di montaggio	Filettato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale squadretta di fissaggio	Acciaio verniciato a polvere