

# Kit di adattatori EHAM-MA-L9-120-L2-80

Codice prodotto: 8128228

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                               | 120                                       |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                 |
| Design                                   | Versione standard                         |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione   |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente                     | -10 °C...80 °C                            |
| Peso prodotto                            | 1170 g                                    |
| Tipo di montaggio                        | Tramite foro passante e vite              |
| Codice interfaccia, base                 | L9-120                                    |
| Codice interfaccia, impostazione         | L2-80                                     |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale piastra di adattamento         | Alluminio anodizzato                      |
| Materiale viti                           | Acciaio nichelato                         |
| Materiale elementi di centratura         | Acciaio fortemente legato                 |