

**Supporto
VMPA14-FTI**
Codice prodotto: 8129127

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	14
Posizione di montaggio	Opzionale
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa -13.05 psi...145 psi
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...40 °C
Temperatura del fluido	-5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso prodotto	0.1 g
Tipo di montaggio	Serrato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale staffa di fissaggio	POM