

Strozzatore-SET VMPA14-FT-NW0.3-1.7

Codice prodotto: 8129129

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione strozzatore
Collegamento pneumatico, porta 1	Sottobase
Tipo di montaggio	Serrato
Portata nominale standard in direzione del flusso	3.5 l/min...115 l/min
Pressione d'esercizio	-0.09 bar...1 bar
Pressione di lavoro	-0.09 bar...1 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Dimensione	14
Dimensione nominale	0.3 mm...1.7 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Dimensioni del pacchetto	2
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...40 °C
Temperatura del fluido	-5 °C...60 °C
Peso prodotto	0.6 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale staffa di fissaggio	POM
Materiale vite cava	Lega di alluminio battuto